

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.165 Veggskap AX, 3-delt

Stat: 27.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.165 - Veggskap AX, 3-delt med Blue e+ utgangsfilter

Leveringskonseptet med de tredelte AX veggmonterte skapene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er skapene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.



## Funksjoner

Art.nr	AX 2262.165
Utførelse	Veggskap IT
Materiale	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering Designdør med vindu Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel 2 Blue e+ utløpsfiltre 3238.300 (følger løst vedlagt) Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås
Høydeenheter	21 HE

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.012 mm Dybde: 673 mm
Innbyggingsdybde	620 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 951 mm
Dybde svingdel	516 mm
Dybde til veggdelen	135 mm
Antall låser	1
IK-kode	IK08
Belastning svingdel (statisk)	750 N
Belastning veggdel (statisk)	250 N
Grunnmateriale	Stålplate
Lås	Utførelse lås: Komforthåndtak med 2-punktslås Låsinnsetts: Sikkerhetsinnsetts, lås nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
Tolltariffnummer	94032080
Produktbeskrivelse	AX veggskap, 3-delt, BHD: 600x1012x673 mm, 21 HE, veggdel: lukket flensplate i topp og bunn, med komforthåndtak

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring