

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2314.000

DIN-skinne TH 35/7,5

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2314.000 - DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715

Lengde tilpasset skapbredden.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2314.000
Utførelse	TH 35/7,5
Produktbeskrivelse	Stålplate 35x7,5 mm .
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Lengde bæreskinne	137 mm
Passer for	Kapslingstype: AX KX AE KL KL-HD Bredde: = 150 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0,41 kg
Bruttovekt	0,436 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715, for B: 150 mm, L: 137 mm