

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2317.000

DIN-skinne TH 35/7,5

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2317.000 - DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715

Lengde tilpasset skapbredden.

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.nr | SZ 2317.000 |
| Utførelse | TH 35/7,5 |
| Produktbeskrivelse | Stålplate med 35 mm tykkelse og 7,5 mm høyde . |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Lengde bæreskinne | 387 mm |
| Passer for | Kapslingstype: AX KX AE KL KL-HD Bredde: = 400 mm |
| Pakkeenhet | 10 stk. |
| Nettovekt | 1,08 kg |
| Bruttovekt | 1,251 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | SZ DIN-skinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715, for B: 400 mm, L: 387 mm |