

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2318.000

DIN-skinne TH 35/15

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2318.000 - DIN-skinne TH 35/15 iht. EN 60 715

Lengde tilpasset skapbredden.

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Art.nr | SZ 2318.000 |
| Utførelse | TH 35/15 |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Lengde bæreskinne | 487 mm |
| Passer for | Kapslingstype: AX KX AE KL Bredde: = 500 mm |
| Pakkeenhet | 10 stk. |
| Nettovekt | 3 kg |
| Bruttovekt | 3,042 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,94 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | SZ bæreskinne TH 35/15 iht. EN 60 715, for B: 500 mm, L: 487 mm |

Godkjenninger

Godkjenninger

Forklaringer

PCF-declaration