

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 2341.235

## Svingramme, stor, med panel

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2341.235 - Svingramme, stor, med panel for TS, VX SE, 800 mm brede skap

For 800 mm brede skap, 22-45 HE, med paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.



## Funksjoner

Art.nr	SR 2341.235
Utførelse	19"-nivå på siden
Produktbeskrivelse	For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
Materiale	Stålplate
Overflate	Ramme: forsinket Paneler: lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. låsestang med splittlåsinnsetts Materiale for montering
Monteringsmuligheter	I TS/SE med åpningsvinkel 130° eller 180°, avhengig av valgt montasjesett
Montasjetips	Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig

# Funksjoner

Henvisning	For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj" På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE Bredde: = 800 mm Høyde: ≥ 2.000 mm
Høydeenheter	40 HE
Passer for kapslingstype	TS VX SE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	19,32 kg
Bruttvekt	20,337 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SR svingramme, stor, med paneler, TS, VX SE, for B: 800 mm, 40 HE, montering på side