

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000 Tilkoblingselement

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.000 - Tilkoblingselement for signalsøyler, modulære

Valgfritt for rør- eller vegg-/gulvmontering, med endedeksel for optiske elementer.

Funksjoner

Art.nr	SG 2368.000
Utførelse	for rørmontasje
Produktbeskrivelse	Kan velges for rør- eller vegg-/gulvmontering. Skruklemmer i tilkoblingselementet. Med endelukk for optiske elementer. Berøringsbeskyttelse iht. VDE.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid
Farge	Svart
Diameter mm	70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Signal pillar	modulær
Dimensjoner	Høyde: 43 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Måledriftsspenning	12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,11 kg
Bruttovekt	0,115 kg
Tolltariffnummer	85369095
ECLASS 8.0	27371232

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SG Tilkoblingselement, for signalsøyler, modulære, for rørmontasje

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)

UR