

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2369.010 Permanent Iys

Stat: 20.11.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2369.010 - Permanent lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

## Funksjoner

Art.nr	SG 2369.010
Utførelse	Permanent lys
Produktbeskrivelse	Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat
Farge	Grønn
Diameter mm	70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Henvisning til best.nr.	Glødelamper er ikke inkludert i leveransen.
Dimensjoner	Høyde: 56 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning	12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0.07
Bruttovekt	0.087
Tolltariffnummer	85311095

# Funksjoner

---

EAN	4028177219939
-----	---------------

---

ECLASS 8.0	27371220
------------	----------

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------