

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2370.161 LED kontinuerlig lys

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.161 - LED kontinuerlig lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.

## Funksjoner

Art.nr	SG 2370.161
Utførelse	LED kontinuerlig lys
Fordeler	Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat
Farge	Grønn
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning	230 V
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,071 kg
Bruttovekt	0,073 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivelse	SG LED steady light component, green

## Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring

---