

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2370.171 LED kontinuerlig lys

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.171 - LED kontinuerlig lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | SG 2370.171  |
| Utførelse                       | LED kontinuerlig lys   |
| Fordeler                        | Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.<br>Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. |
| Virkemåte                       | En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate                |
| Materiale                       | Kapsling av polyamid<br>Kalotter: transparent polykarbonat   |
| Farge                           | Gul  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe   |
| Måledriftsspenning              | 230 V  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 0,072 kg   |
| Bruttovekt                      | 0,073 kg   |
| Tolltariffnummer                | 85311095   |
| ETIM 9                          | EC000232   |
| ETIM 8                          | EC000232   |
| ECLASS 8.0                      | 27371220   |
| Produktbeskrivelse              | SG LED steady light component, yellow  |

## Godkjenninger

# Godkjenninger

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring  |

---