

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.510

LED blinkende lys

Stat: 31.01.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.510 - LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2370.510
Utførelse	LED blinkende lys
Produktbeskrivelse	Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger. Blink- og blitslyselement inkl. lys, kan brukes direkte.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat
Farge	Grønn
Diameter mm	70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Dimensjoner	Høyde: 56 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning	24 V (AC/DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0.07
Bruttovekt	0.083
Tolltariffnummer	94054990

Funksjoner

EAN	4028177656468
ECLASS 8.0	27371220

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------
