

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.541 LED blinkende lys

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.541 - LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | SG 2370.541 |
| Utførelse | LED blinkende lys |
| Fordeler | Enkel montering og kobling med bajonettlås. Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger. |
| Virkemåte | En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate |
| Materiale | Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat |
| Farge | Blå |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe |
| Måledriftsspenning | 24 V (AC/DC) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,072 kg |
| Bruttovekt | 0,073 kg |
| Tolltariffnummer | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| Produktbeskrivelse | SG LED flashing light component, blue |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
