


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2370.570 LED blinkende lys

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2370.570 - LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikke, antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2370.570
Utførelse	LED blinkende lys
Produktbeskrivelse	Med 360° signalstråling via optimalisert prismeteknikk. Antall mulige trinn = 5 elementer, ved lik spenning.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger. Blink- og blitslyselement inkl. lys, kan brukes direkte.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat
Farge	Gul
Diameter mm	70 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Dimensjoner	Høyde: 56 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning	230 V
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,07 kg
Bruttovekt	0,084 kg
Tolltariffnummer	94054990

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27371220

---

Produktbeskrivelse

SZ LED kontinuerlig lys, for signalsøyler, modulære, 230 V, gul

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)  
UR