

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

Signalsøyle, LED-kompakt

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - Signalsøyle, LED-kompakt

Ekstremt lang levetid til lysdiodene gir lite montasjearbeid og lave lagerkostnader.

Funksjoner

Art.nr	SG 2372.100
Utførelse	3-trinns, rød, gul, grønn
Produktbeskrivelse	Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Fordeler	Tilkoblingsklar komplettløsning Lav byggehøyde Lysdiodene har lang levetid Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kabelinnføring	Min. kabelverrsnitt: 3 mm Maks. kabelverrsnitt: 6,5 mm
Diameter mm	72 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	skruesklemmer
Lys	LEDs
Merkeisolasjonsspenning	< 60 V DC
Dimensjoner	Høyde: 177 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Måledriftsspenning	24 V 24 V (DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,339 kg
Bruttovekt	0,34 kg
Tolltariffnummer	85318070
ECLASS 8.0	27371230

Funksjoner

Produktbeskrivelse	SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-trinns, rød/gul/grønn
--------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger	UR
---------------	----

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---