

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

Signalsøyle 3-dobbel LED

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - Signalsøyle 3-dobbel LED

For registrering av feil og driftstilstander uten forsinkelse ved maskiner og automatiske prosesser tilbyr Rittal et fleksibelt signalsøyleprogram for enhver anvendelse. Hvis tre standard signalfarger er tilstrekkelig, er det 3-veis LED-signalsystemet som er ferdig for tilkobling, ideelt.

Funksjoner

Art.nr	SG 2372.101
Utførelse	for rørmontasje
Fordeler	Tilkoblingsklar komplettløsning Ekstremt lang levetid til lysdiodene (maks. 100 000 timer, derfor vedlikeholdsfri) Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Tekniske data	3-trinns, rød, gul, grønn Strålevinkel: 3 x 120°
Kabelinnføring	Min. kabelverrsnitt: 3 mm Maks. kabelverrsnitt: 6,5 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Innstikklemmer
Lys	LEDs
Dimensjoner	Høyde: 211,5 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...50 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Måledriftsspenning	24 V
Gjenger	M12 x 1,5
Henvisning	Signalsøylene består av artiklene 2372001, 2372021, 2372011 og 2368001
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,25 kg
Bruttovekt	0,308 kg
Tolltariffnummer	85318070

Funksjoner

ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Produktbeskrivelse	SG signal pillar, LED compact for tube

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------
