

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

## Signalsøyle, LED-kompakt

Stat: 22.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.130 - Signalsøyle, LED-kompakt

Ekstremt lang levetid til lysdiodene gir lite montasjearbeid og lave lagerkostnader.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | SG 2372.130  |
| Utførelse                       | 1-trinns, rød  |
| Produktbeskrivelse              | Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys.<br>Blinkfunksjon kan styres via SPS                                    |
| Fordeler                        | Tilkoblingsklar komplettløsning<br>Lav byggehøyde<br>Lysdiodene har lang levetid<br>Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader |
| Kabelinnføring                  | Min. kabelverrsnitt: 3 mm<br>Maks. kabelverrsnitt: 6,5 mm  |
| Diameter mm                     | 72 mm  |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)     | skruesklemmer  |
| Lys                             | LEDs   |
| Merkeisolasjonsspenning         | < 60 V DC  |
| Dimensjoner                     | Høyde: 107 mm  |
| Driftstemperaturområde          | -20 °C...70 °C   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 65  |
| Måledriftsspenning              | 24 V<br>24 V (DC)  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 0,219 kg   |
| Bruttovekt                      | 0,233 kg   |
| Tolltariffnummer                | 85311095   |
| ECLASS 8.0                      | 27371230   |

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-trinns, rød

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UR

---

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK