

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

## Signalsøyle, LED-kompakt

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.130 - Signalsøyle, LED-kompakt

Ekstremt lang levetid til lysdiodene gir lite montasjearbeid og lave lagerkostnader.

## Funksjoner

Art.nr	SG 2372.130
Utførelse	1-trinns, rød
Produktbeskrivelse	Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Fordeler	Tilkoblingsklar komplettløsning Lav byggehøyde Lysdiodene har lang levetid Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kabelinnføring	Min. kabelverrsnitt: 3 mm Maks. kabelverrsnitt: 6,5 mm
Diameter mm	72 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	skruesklemmer
Lys	LEDs
Merkeisolasjonsspenning	< 60 V DC
Dimensjoner	Høyde: 107 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Måledriftsspenning	24 V 24 V (DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,219 kg
Bruttovekt	0,233 kg
Tolltariffnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371230

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse	SG Signalsøyler, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-trinns, rød
--------------------	---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR
---------------	----

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---