

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Glødelamper

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Glødelamper for permanent lys

Med BA 15d-sokkel.

Funksjoner

Art.nr	SG 2374.070
Produktbeskrivelse	med BA 15d-sokkel
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Effektforbruk (ca.)	5 W
Merkestøtspenning fase mot fase	286 V AC
Merkeisolasjonsspenning	2000 V AC
Måledriftsspenning	260 V
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	0,021 kg
Bruttovekt	0,024 kg
Tolltariffnummer	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivelse	SG Glødelamper, for permanent lys, 230 V, 5W