

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.000 Akustisk element

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.000 - Akustisk element for signalsøyler, modulære

For signalisering av varsel- og feilmeldinger.

Funksjoner

Art.nr	SG 2376.000
Utførelse	Permanent lyd eller pulserende, 85 dB, maks. 25 mA
Produktbeskrivelse	For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Anvendelsesområder	Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid
Farge	Svart
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Måledriftsspenning	24 V (AC/DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,09 kg
Bruttovekt	0,112 kg
Tolltariffnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivelse	SG Akustiske elementer, for signalsøyler, modulære, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA

Godkjenninger

Godkjenninger

UR