

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2376.030

# Akustisk element

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2376.030 - Akustisk element for signalsøyler, modulære

For signalisering av varsel- og feilmeldinger.

## Funksjoner

Art.nr	SG 2376.030
Utførelse	Lydstyrke og 8 toner kan stilles inn, 100 dB, maks. 25 mA
Produktbeskrivelse	For signalisering av varsel- og feilmeldinger.
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås.
Anvendelsesområder	Montering kun øverst på det optiske elementet hhv. direkte på tilkoblingselementet.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer, glødelamper og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid
Farge	Svart
Merkestøtspenning fase mot fase	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	250 V AC
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,11 kg
Bruttovekt	0,112 kg
Tolltariffnummer	85369095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivelse	SG Akustiske elementer, for signalsøyler, modulære, 230 V, 100 dB, max. 25 mA

## Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UR