


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-grensesnittelement

Stat: 16.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-grensesnittelement for signalsøyler, modulære

For komfortabel styring av signalsøyletrinnene via AS-grensesnitt.



Funksjoner

Art.nr	SM 2376.100
Tekniske data	Standard-slave Maks. 31 adresser Inntil 4 signaltrinn kan styres. Spenningsforsyning kan kobles om fra intern busforsyning til ekstern hjelpespenning Med programmeringsgrensesnitt
Materiale	Polykarbonat
Farge	Svart, transparent
Diameter mm	70 mm
External auxiliary voltage	Ekstern hjelpespenning 24 V DC $\pm$ 10 % Strømbelastning maks. 200 mA per element Strømforbruk maks. 75 mA Spenning på signalelementet 24 V DC $\pm$ 10 % Kortslutnings-/overlastvern sikring M 1,6 A

Funksjoner

Internal auxiliary voltage	Spenningsforsyning skjer via bus-ledning Strømbelastning maks. 200 mA Strømforbruk maks. 250 mA Spenning på signalelementet 18 – 31 V DC Kortslutnings-/overlastvern montert
Dimensjoner	Høyde: 56 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...50 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0.119
Bruttovekt	0.12
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Godkjenninger

Godkjenninger	UR
---------------	----