

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030 TFT-holder

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - TFT-holder

Egnet for montering av TFT-er på kapslingsfester CP-S, CP-L og vertikal bæream ved hjelp av kapslingsfeste, kan kan vippe.



Funksjoner

Art.nr	SM 2383.030
Produktbeskrivelse	Egnet for montering av TFT-er med VESA 75/100: Tilpasning til 21" på feste CP 40 (6501.070), feste CP 60 for bæreamtilkobling 120 x 65 mm (6206.360), vertikal bæream via hellingsadapter +100°/-60° (6206.460).
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7024
Dimensjoner	Bredde: 477 mm Høyde: 372 mm Dybde: 110,5 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	3,033 kg
Bruttvekt	3,233 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklareert
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SM TFT-holder, for TFT tilplasning til 21", BHD: 477x372x110.5 mm