

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 2383.250

Skinne for innvendig utbygging

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.250 - Skinne for innvendig utbygging for AE/WM

For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater.



Funksjoner

Art.nr	AE 2383.250
Produktbeskrivelse	For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjenivå for f.eks.: TS systemchassis, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Henvisning	Andre påbyggingsmuligheter: Montasjeplater, kan hektes inn, TS 8612.400 Montasjeplater, kan fastskrues, stor, TS 8612.410. Montasjeplater, kan fastskrues, liten, PS 4532.000. Montasjevinkel, PS 4597.000
Passer for	Kapslingstype: AE Dybde: = 250 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,72 kg
Bruttovekt	0,8 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Funksjoner

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	AE Skinner for innvendig utbygging, for AE, for D: 250 mm
