

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.030 Trykknappboks

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.030 - Trykknappboks Rustfritt stål

Tastaturkapsling i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), med tastaturutsparinger Ø 22,5 mm.  
Kapslingsklasse IP 66.

## Funksjoner

Art.nr	SM 2384.030
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 220 mm Høyde: 100 mm Dybde: 90 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Rastermål	60 mm
Utsparinger (antall x Ø)	3 x 22,5 mm
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 4
Kabelinnføring (antall x Ø)	3
Antall metriske svekkinger	3
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,1 kg

# Funksjoner

---

Bruttovekt	1,226 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,46
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SM Tastaturkapsling, BHD: 220x100x90 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, 3 tastaturutspåringer

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration
--------------	--