

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.050

Skinne

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.050 - Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlastning

Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.



Funksjoner

Art.nr	SZ 2388.050
Utførelse	C-profilskinne for festing av kabelklemmer T-hodeutsnitt med 40 mm-profil for kabelfesting vha. kabeloppsamling med kabelstrips
Produktbeskrivelse	Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
Fordeler	Ekstra kontaktering via eksisterende utsparinger (Ø 9 mm) til venstre eller høyre på skinnen Forberedt for verktøyløs montering av EMC-skjermbøyle
Materiale	Aluminiumsprofil
Overflate	Kromfri passifisert
Leveringsomfang	1 skinne 2 festebraketter Inkl. festemateriell
Lengde	953 mm
Monteringsmuligheter	på den horisontale/vertikale skapprofilen kan monteres på montasjeplate også uten festebrakett
Passer for	Kapslingstype: VX TS Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,76 kg
Bruttovekt	0,84 kg
Tolltariffnummer	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Skinne, for EMC-skjermboyle og strekkavlasting, for B: 1000 mm