

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.280 EMC-skjermbøyle

Stat: 24.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.280 - EMC-skjermbøyle

Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylene mot kabelskjermen og hekk inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av en fjær.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2388.280
Produktbeskrivelse	Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylene mot kabelskjermen og hekk inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av fjærene på EMCs-skjermbøylene.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Skjerm diameter (min.)	15 - 28 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,55 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Produktbeskrivelse	SZ EMC-skjermbøyle, for skjerm diameter: 15-28 mm