


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.850

Skinne

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.850 - Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlastning

Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.



Funksjoner

| | |
|----------------------|---|
| Art.nr | SZ 2388.850 |
| Utførelse | C-profilskinne for festing av kabelklemmer T-hodeutsnitt med 40 mm-profil for kabelfesting vha. kabeloppsamling med kabelstrips |
| Produktbeskrivelse | Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler. |
| Fordeler | Ekstra kontaktering via eksisterende utsparinger (Ø 9 mm) til venstre eller høyre på skinnen Forberedt for verktøyløs montering av EMC-skjermbøyle |
| Materiale | Aluminiumsprofil |
| Overflate | Kromfri passifisert |
| Leveringsomfang | 1 skinne 2 festebraketter Inkl. festemateriell |
| Lengde | 753 mm |
| Monteringsmuligheter | på den horisontale/vertikale skapprofilen kan monteres på montasjeplate også uten festebrakett |
| Passer for | Kapslingstype: VX TS Bredde: = 800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Nettovekt | 0,63 kg |
| Bruttovekt | 0,68 kg |
| Tolltariffnummer | 76042990 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | SZ Skinne, for EMC-skjermboyle og strekkavlasting, for B: 800 mm |
