

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2393.250**

**Skinne for innvendig utbygging AX**

Stat: 07.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2393.250 - Skinne for innvendig utbygging AX

For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N.

## Funksjoner

Art.nr	AX 2393.250
Produktbeskrivelse	For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeplate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder.
Fordeler	Bare enda en skrue for å feste skinnen i kapslingen Inkl. adapter for dørposisjonsbryter Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig) Automatisk potensialutligning Innbygging i etterkant også ved innmontert montasjeplate. Innbygging via flensplater er mulig
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Montasjetips	For innmontering av LED-systembelysning kun med montasjevinkel for innvendig utbygging
Passer for	Kapslingstype: AX Dybde: = 250 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,628 kg
Bruttovekt	0,72 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	AX Skinne for innvendig utbygging, for D: 250 mm