

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2393.350

Skinne for innvendig utbygging AX

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.350 - Skinne for innvendig utbygging AX

For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N.

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | AX 2393.350 |
| Produktbeskrivelse | For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Monteringen kan skje på side-, bunn- og takflater på kammer som er plassert i kapslingen, opp til en belastning på 25 N. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeplate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder. |
| Fordeler | Bare enda en skrue for å feste skinnen i kapslingen Inkl. adapter for dørposisjonsbryter Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig) Automatisk potensialutligning Innbygging i etterkant også ved innmontert montasjeplate. Innbygging via flensplater er mulig |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Montasjetips | For innmontering av LED-systembelysning kun med montasjevinkel for innvendig utbygging |
| Passer for | Kapslingstype: AX Dybde: = 350 mm |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettvekt | 0,864 kg |
| Bruttvekt | 0,905 kg |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | AX Skinne for innvendig utbygging, for D: 350 mm |