

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.300

Skinne for innvendig utbygging AX

Stat: 30.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.300 - Skinne for innvendig utbygging AX

For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering er mulig helt rundt på side-, bunn- og takflater. Gir ekstra montasjeplate for f.eks. VX systemchassis 23 x 64 mm, VX systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørstillingsbryter, dørlåsing, VX kabelfeste- og bæreskinner



Funksjoner

Art.nr	AX 2394.300
Produktbeskrivelse	For montering i kapslingen, uten mekaniske bearbeiding. Montering kan skje på side-, bunn- og takflater på kammene som er plassert i kapslingen. Variabel med 2 systemhullrekker, danner ekstra montasjeplate for f.eks.: Systemchassis 14 x 39 mm, apparatskapbelysning, dørposisjonsbryter, dørstopper, kabelslangeholder.
Fordeler	Systemmoduler for AX Kompatibilitet til VX25 systemtilbehør Tidsbesparelse takket være montering uten boring Kapslingsgrad blir opprettholdt (ingen mekanisk bearbeiding nødvendig) Automatisk potensialutligning Økt lastekapasitet og stabilitet
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Skinne for innvendig utbygging AX Adapter Inkl. festemateriell

Funksjoner

Henvisning	For innmontering av LED-systembelysning må man bruke enten VX systemchassis 23 x 64 mm eller montasjevinkel for innvendig utbygging
Passer for	Kapslingstype: AX Dybde: = 300 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,12 kg
Bruttovekt	1,16 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	AX Skinne for innvendig utbygging, for T: 300 mm