

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.021 Kabelnipler HD

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.021 - Kabelnipler HD

Kompakt byggeform og kontramutter er inkludert i leveringsomfanget.



Funksjoner

Art.nr	HD 2410.021
Utførelse	Standard
Fordeler	Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden. Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler.
Anvendelsesområder	Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk) Bioteknologi Kjemisk industri
Materiale	Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: EPDM, iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang	Inkl. motmutter
Dimensjoner	Gjenger: M20 x 1,5
For kabel-Ø	6 - 12 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...100 °C

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,33 kg
Bruttovekt	0,333 kg
Tolltariffnummer	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, Standard version

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------