

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.031 Kabelnipler HD

Stat: 10.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.031 - Kabelnipler HD

Kompakt byggeform og kontramutter er inkludert i leveringsomfanget.



Funksjoner

| | |
|------------------------|--|
| Art.nr | HD 2410.031 |
| Utførelse | Standard |
| Fordeler | Effektiv hindring av avleiring av skadelige mikroorganismer på grunn av glatt og lukket overflate på utsiden. Vesentlig lettere og dermed kostnadsbesparende rengjøring sammenlignet med tradisjonelle kabelnipler. |
| Anvendelsesområder | Produksjon og emballering av nærings- og nytelsesmidler Rentromsteknikk (f.eks. farmasøytisk) Bioteknologi Kjemisk industri |
| Materiale | Mutter: Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: EPDM, iht. FDA 21 CFR 177.2600 |
| Leveringsomfang | Inkl. motmutter |
| Dimensjoner | Gjenger: M25 x 1,5 |
| For kabel-Ø | 12 - 17 mm |
| Driftstemperaturområde | -20 °C...100 °C |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13 |
| Pakkeenhet | 5 stk. |
| Nettovekt | 0,545 kg |
| Bruttovekt | 0,548 kg |
| Tolltariffnummer | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---------------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) VDE |
|---------------|---------------------------|