


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.601 Kabelnipler polyamid

Stat: 09.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - Kabelnipler polyamid

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2411.601
Fordeler	Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene
Materiale	polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farge	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensjoner	Høyde: 22 mm
Gjenger	M12 x 1,5
Gjengelengde	8 mm
Min. kabelverrsnitt	3 mm
Maks. kabelverrsnitt	6,5 mm
Driftstemperaturområde	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Nøkkelvidde	15 mm
Dimensjoner	Gjenger: M12 x 1,5 Gjengelengde: 8 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 4X
Pakkeenhet	50 stk.
Nettovekt	0,05 kg
Bruttovekt	0,22 kg
Tolltariffnummer	39269097

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelnippel polyamid, størrelse M12 x 1,5 for kabeldiameter 3-6,5 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---