

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Kabelnipler polyamid

Stat: 18.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Kabelnipler polyamid

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Art.nr | SZ 2411.641 |
| Fordeler | Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene |
| Materiale | polyamid 6 Pakning: CR/NBR |
| Farge | RAL 7035 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimensjoner | Høyde: 42 mm |
| Gjenger | M32 x 1,5 |
| Gjengelengde | 10 mm |
| Min. kabelverrsnitt | 15 mm |
| Maks. kabelverrsnitt | 21 mm |
| Driftstemperaturområde | -30 °C...100 °C |
| torque | 12 Nm |
| Nøkkelvidde | 36 mm |
| Dimensjoner | Gjenger: M32 x 1,5 Gjengelengde: 10 mm |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkeenhet | 15 stk. |
| Nettvekt | 0,48 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovekt | 0,503 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | SZ Kabelnippel polyamid, størrelse M32 x 1,5 for kabeldiameter 15-21 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
