

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.641

# Kabelnipler polyamid

Stat: 04.08.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.641 - Kabelnipler polyamid

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2411.641
Fordeler	Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene
Materiale	polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farge	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensjoner	Høyde: 42 mm
Gjenger	M32 x 1,5
Gjengelengde	10 mm
Min. kabelverrsnitt	15 mm
Maks. kabelverrsnitt	21 mm
Driftstemperaturområde	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nøkkelvidde	36 mm
Dimensjoner	Gjenger: M32 x 1,5 Gjengelengde: 10 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	15 stk.
Nettvekt	0.48

# Funksjoner

---

Bruttovekt	0.503
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177809963
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK