

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.651 Kabelnipler polyamid

Stat: 11.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - Kabelnipler polyamid

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2411.651
Fordeler	Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene
Materiale	polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farge	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensjoner	Høyde: 47,5 mm
Gjenger	M40 x 1,5
Gjengelengde	10 mm
Min. kabelverrsnitt	19 mm
Maks. kabelverrsnitt	28 mm
Driftstemperaturområde	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nøkkelvidde	46 mm
Dimensjoner	Gjenger: M40 x 1,5 Gjengelengde: 10 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	5 stk.
Nettvekt	0,25 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	0,28 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelnippel polyamid, størrelse M40 x 1,5 for kabeldiameter 19-28 mm

---

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---