

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.851 Kabelnipler messing

Stat: 08.11.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.851 - Kabelnipler messing

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2411.851
Fordeler	Nippel og motmutter sammen i en VE, sparer ekstra en for ekstra bestillingsarbeid og lagerplass. Klemmembraner for jevn stramming og avlastning for å beskytte kablene
Materiale	Messing Pakning: CR/NBR
Overflate	Forniklet
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensjoner	Høyde: 43 mm
Gjenger	M40 x 1,5
Gjengelengde	9 mm
Min. kabelverrsnitt	19 mm
Maks. kabelverrsnitt	28 mm
Driftstemperaturområde	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Nøkkelvidde	43 mm
Dimensjoner	Gjenger: M40 x 1,5 Gjengelengde: 9 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	4 stk.
Nettvekt	0.64

# Funksjoner

---

Bruttovekt	0.692
Tolltariffnummer	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---