

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325

Flate jordingsbånd

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.325 - Flate jordingsbånd

Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull, motvirker strømfortrengingseffekten ved høye frekvenser, fleksible tilkoblingsmuligheter.



Funksjoner

Art.nr	SZ 2412.325
Produktbeskrivelse	Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull. Flate jordingsbånd motvirker lavere induktivitets ved høye frekvenser, og gir samtidig meget fleksible tilkoblingsmuligheter.
Tverrsnitt	25 mm ²
Tilkobling	M8 – M8
Henvisning	Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
Dimensjoner	Lengde: 300 mm
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0,75 kg
Bruttovekt	0,788 kg
Tolltariffnummer	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Flate jordingsbånd, gjenger: M8, for tverrsnitt 25 mm²

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)