

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2433.510

## Veggfestebrakett

Stat: 18.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2433.510 - Veggfestebrakett for AX rustfritt stål, KX rustfritt stål

For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2433.510
Produktbeskrivelse	For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.
Fordeler	Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skrue i veggen Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold Ved behov kan holderen utstyres med en pen avdekningsprofil
Materiale	Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Leveringsomfang	Veggfestebrakett Avdekningsprofiler Inkl. festemateriell
Veggavstand	20 mm
Henvisning	Av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker har ikke kapslinger i rustfritt stål hull borer for veggfeste.
Passer for	Kapslingstype: AX rustfritt stål KX rustfritt stål
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,4 kg
Bruttovekt	0,428 kg
Tolltariffnummer	83025000
ETIM 9	EC002625

# Funksjoner

---

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Veggfestebrakett, for AX og KX rustfritt stål 1.4404, veggavstand: 20 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------

---