

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Låssystem Ergoform-S

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Låssystem Ergoform-S

For omutrustning til alternative låssystemer som profilhalvsylinder, sikkerhetsinnsats, osv.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2435.000
Utførelse	Standard
Produktbeskrivelse	Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover.
Materiale	Støpt sink
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Lås	Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm total lengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
Passer for kapslingstype	AE med 3-punktslås Basis AE med 3-punktslås Veggskap AE med 3-punktslås TP underdeler Styreputt TP pulldør TP universalpult AE med 3-punktslås i rustfritt stål Basert på AE med 3-punktslås i rustfritt stål Styreputt pulldør i rustfritt stål TE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,54 kg
Tolltariffnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Ergoform-S låssystem, Standard, RAL 7035