


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Trykkutligningspropper

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Trykkutligningspropper

Trykkutligningspropper i polyamid med integrert tetningsmembran, spesielt for kapslinger som utsettes for skiftende klimaforhold (f.eks. ved utendørs montering).

Funksjoner

Art.nr	SZ 2459.500
Produktbeskrivelse	Spesielt når kapslinger utsettes for skiftende klimaforhold, kan det danne seg kondensvann i lukkede kapslinger på grunn av trykkforskjeller. Disse trykkforskjellene og dermed kondensdannelsen blir langt på vei forhindret pga. den integrerte tetningsmembranen i trykkutligningsproppen, i tillegg beskytter den mot fuktighet som trenger inn utenfra. Innbygging i vertikale flater for å beskytte mot tilsmussing.
Tekniske data	Luftgjennomgang opptil 120 liter/time ved en trykkforskjell på 70 mbar Tilkoblingsgjenge M12 x 1,5 kan monteres i materialtykkelser opptil 4 mm
Materiale	polyamid
Farge	Iht. RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. motmutter
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68 IP X8
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,015 kg
Bruttovekt	0,02 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

Funksjoner

ECLASS 8.0

27180715

Produktbeskrivelse

SZ Trykkutligningspropper

Godkjenninger

Godkjenninger

UR + C-UR (recognized)