

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Grensesnittklaff

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Grensesnittklaff for jordfeilbryter

Iht. til standarden EN 60 204-1 må alle kurser ≤ 20 A, som forsyner stikkontakter i eller på kapsling for maskiner, være sikret med en jordfeilbryter med måledifferansestrøm ≤ 30 mA. Forberedt for montering av vanlig, 2-polet jordfeilbryter.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2482.600
Utførelse	Fjærkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm ² , tilkobling bak
Produktbeskrivelse	Iht. til standarden EN 60 204-1 må alle kurser ≤ 20 A, som forsyner stikkontakter i eller på kapsling for maskiner, være sikret med en jordfeilbryter med måledifferansestrøm ≤ 30 mA. Forberedt for montering av vanlig, 2-polet jordfeilbryter.
Fordeler	Beskyttelse mot feilstrømmer og overbelastning Sikring iht. standard EN 60 204 Tilbakestilling av jordfeilbryteren er mulig uten å åpne apparatskapet Fjærmekanisme hever de ulåste dekslene 30° oppover. Dermed er det ikke lenger mulig å glemme å lukke dekslet.
Anvendelsesområder	Som programmeringsgrensesnitt for styringer Som vedlikeholdsåpning for nettverk For midlertidig tilkobling til tilleggsapparater For hurtig tilkobling til eksisterende nettverksstrukturer For programmering og vedlikehold av integrerte komponenter
Virkemåte	En hurtiglås sørger for sikker tetting. Denne kan låses ved behov.
Materiale	Montasjeramme: Kunststoff PBT (svart) Plastklaff: Polykarbonat (halvtransparent)
Leveringsomfang	Grensesnittklaff, komplett bestående av kunststofframme, stikkontakt (VDE), RJ 45 (kontakt/kontakt, Cat 5e) og utsparing for jordfeilbryter Svekking for USB A (kontakt/kontakt) tilgjengelig 3 mm splittlås med innstikkbare dreieknapp
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 117 mm Utsparingshøyde: 91 mm

Funksjoner

Henvisning	Grensesnittklaff må kun brukes med montert jordfeilbryter
Dimensjoner	Bredde: 131 mm Høyde: 127 mm
Måledriftsspenning	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkestrøm 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 65
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,56 kg
Bruttovekt	0,569 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Grensesnittklaffer, komplett, montasjeramme, med plastklaff, halvtransparent, RJ45, stikkontakt (VDE) og utsparing for jordfeilbryter

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---