

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.114 Systembelysning LED

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.114 - Systembelysning LED

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.



## Funksjoner

Art.nr	SZ 2500.114
Utførelse	uten stikkontakt
Fordeler	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utførelse	uten stikkontakt
Materiale	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: polykarbonat Lysender: PC-ABS
Farge	Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt	7 W
Tilkoblingsmuligheter	Innmating, 2-polet Gjennomgangskabler, 2-polet Dørposisjonsbryter
Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)

# Funksjoner

Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Monteringsmuligheter	For montering i kompaktapparatsskap AX trengs skinnen for innvendig utbygging AX og montasjevinkelen Direkte på skappprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm	600 lm
Lysfarge	4000 K (nøytral hvit)
Henvisning	Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner	Bredde: 337 mm Høyde: 55 mm Dybde: 23 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Måledriftsspenning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,36 kg
Bruttovekt	0,362 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4
Tolltariffnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Systembelysning LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100-230 V, UL

# Godkjenninger

Godkjenninger	CCC exception letter UL
---------------	----------------------------

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK  
PCF-declaration