

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.214 Systembelysning LED

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.214 - Systembelysning LED

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.



Funksjoner

Art.nr	SZ 2500.214
Utførelse	med stikkontakt
Fordeler	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utførelse	Stikkontakt 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysfordeling
Materiale	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: polykarbonat Lysender: PC-ABS
Farge	Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt	11 W
Tilkoblingsmuligheter	Innmating, 3-polet Gjennomgangskabler, 3-polet Dørposisjonsbryter
Overvoltage category	II

Funksjoner

Kapslingsklasse	II (beskyttelsesisolert)
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning	300 V AC
Monteringsmuligheter	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm	900 lm
Lysfarge	4000 K (nøytral hvit)
Henvisning	Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner	Bredde: 437 mm Høyde: 80 mm Dybde: 44 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Stikkontakter	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Måledriftsspenning	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,599 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,6
Tolltariffnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ System Light LED, 900 lm, L: 437 mm, 100-125 V, with socket for USA

Godkjenninger

Godkjenninger

ENEC

UL

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK

PCF-declaration