

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320 Systembelysning LED

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Systembelysning LED

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.



Funksjoner

Art.nr	SZ 2500.320
Utførelse	med bevegelsessensor
Fordeler	Optimal belysning i hele koblingsskapet Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste Egnet utstyr for bruken
Utførelse	Bevegelsesmelder 90° dreibar pluggforbindelse Justerbar lysretning Justerbar lysfordeling
Materiale	Lyslegeme: strengpresset aluminium Lysavdekning: polykarbonat Lysender: PC-ABS
Farge	Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt	13 W
Tilkoblingsmuligheter	Innmating, 2-polet Gjennomgangskabler, 2-polet
Motion detector	Ja

Funksjoner

Kapslingsklasse	III (SELV)
Lys montasjetype	fastskruing Klips-feste Magnet-feste (tilbehør)
Monteringsmuligheter	Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm	1 200 lm
Lysfarge	4000 K (nøytral hvit)
Henvisning	Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner	Bredde: 437 mm Høyde: 85 mm Dybde: 37 mm
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Måledriftsspenning	24 V - 56 V (DC)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,488 kg
Bruttovekt	0,65 kg
Tolltariffnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

Godkjenninger

Godkjenninger	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)
---------------	-------------------------------------

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK