

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.470 Dørposisjonsbryter

Stat: 26.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.470 - Dørposisjonsbryter for systembelysning LED

For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2500.470
Utførelse	med tilkoblingsledning
Produktbeskrivelse	For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
Farge	Svart
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Tverrsnitt	0,75 mm ²
Lengde	800 mm
AWG	AWG 18
Normer	Nettilkoblingsledninger: CYJV2 Dørposisjonsbryter: NKCR
Dimensjoner	Bredde: 31 mm Høyde: 78 mm Dybde: 30 mm Lengde: 800 mm
Elektrisk tilkobling	2,5 A
Måledriftsspenning	230 V (AC) 24 V (DC)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,1 kg
Bruttovekt	0,11 kg
Tolltariffnummer	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626

Funksjoner

ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	SZ Dørposisjonsbryter med tilkoblingsledning, L: 800 mm, svart, UL

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC CQC-CCC UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
