

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2503.010

Veggfestebrakett

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2503.010 - Veggfestebrakett for KL, EB, BG, AE, veggskap EL, TP overdeler og LWL-småfordelerskap

Festebrakett for stabil montering av små kapslinger og veggkapslinger.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2503.010
Materiale	Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang	Veggfestebrakett Inkl. festemateriell
Veggavstand	40 mm
Henvisning til best.nr.	egnet opp til en dybde på 600 mm
Passer for	Kapslingstype: KL EB BG AE EL
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,416 kg
Bruttovekt	0,448 kg
Tolltariffnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Veggfestebrakett, stålplate, forsinket, veggavstand 40 mm