

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AX 2503.020

## Veggfestebrakett

Stat: 02.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2503.020 - Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL

Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.



## Funksjoner

Art.nr	AX 2503.020
Produktbeskrivelse	Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.
Fordeler	Enkelt feste av veggfeste-brakett med selvgjengende skruer. Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skruer i veggen Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold Alternativt til den selvgjengende skruen kan holderen også festes innenfra med en skruer og mutter Ekstra festemulighet med mutter for dynamiske bruksområder
Materiale	Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang	Veggfestebrakett Avdekningsprofiler Inkl. festemateriell
Veggavstand	40 mm
Passer for	Kapslingstype: AX stålplate KX stålplate AX IT EL Veggskap AX, 3-delt

# Funksjoner

---

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,56 kg
Bruttovekt	0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Veggfestebrett, for AX og KX stålplate, veggavstand: 40 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	DNV-GL UL + C-UL - FTFA
---------------	----------------------------