

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2508.100

## Veggfestebrakett

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2508.100 - Veggfestebrakett for AE

For feste på skapet utenfra. Sett ganske enkelt inn "ekspansjonsbolt" utenfra inn i skapboringen og skru veggholderen utenfra.



## Funksjoner

Art.nr	SZ 2508.100
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Veggholder forhåndsmontert med pakning og "ekspansjonspinne".
Veggavstand	15 mm
Monteringsmuligheter	For feste på skapet utenfra Sett ganske enkelt inn "ekspansjonsbolt" utenfra inn i skapboringen og skru veggholderen utenfra.
Passer for	Kapslingstype: AE
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,252 kg
Bruttovekt	0,304 kg
Tolltariffnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Veggfestebraketter for KS, stålplate, forsinket, veggavstand 15 mm