


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2541.235

Gjelleplate

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2541.235 - Gjelleplate

For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å ettermontere med 4 skruer.

Funksjoner

Art.nr	SK 2541.235
Produktbeskrivelse	For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å ettermontere med 4 skruer.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 160 mm Høyde: 110 mm Dybde: 8 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,752 kg
Bruttovekt	0,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivelse	SK Gjelleplater, BHD: 160x110x8 mm, stålplate, RAL 7035