

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Kunststoff-kabelflensplate

Stat: 10.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Kunststoff-kabelflensplate med metrisk svekning

Med svekninger for kabelnipler.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2560.010
Produktbeskrivelse	Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensjoner	Bredde: 160 mm Dybde: 70 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 1
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	0.51
Bruttovekt	0.605

Funksjoner

Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421